



图片可能与原产品不同

## 表现

滚动性能	●●●○○
运动噪音	●●●●○
损耗	●●●○○
耐腐蚀性	●●●○○

## 核心属性

产品名称	Agila
外壳类型	固定脚轮
标准	EN12530 - 设备脚轮
3 km/h的载重	55 kg
静态载重	110 kg
温度范围 (最低)	-20 ° C
最高温度范围	60 ° C
总高	100 mm
总宽度	43 mm
总重量	0.312 kg

## 轮子

轮体材料	钢板
胎面材料	实心橡胶，不留痕，Shore A 63
轴承	圆锥球轴承
轮子颜色	蓝色钝化
侧盖	带螺纹防护装置
直径	75 mm
胎面宽度	25 mm
轮体宽度	25 mm
胎面硬度 (A)	80 岸 A

## 支架

材料	钢板，中号
支架形状	宽
颜色	蓝色钝化
圆顶直径	43 mm

## 固定件

固定件类型	矩形板
上板长	67 mm
上板宽	60 mm
上板孔长度 (最小)	40 mm
上板孔长度 (最大)	48 mm
上板孔宽度 (最小)	40 mm
上板孔宽度 (最大)	48 mm
上板孔直径	6.3 mm

# AGILA

2478DIK075P60-67X60

EAN 4031582030082  
订单号 00004890



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## 技术图纸

