INFORMACJE O PRODUKCIE

# SUPRATECH

## PJR 125x32-Ø12 HL44,4

EAN 4031582320541



Obraz może różnić się od oryginalnego produktu

### KOŁO

| | |
|---|---|
| Materiał ciała | Polipropylen |
| Materiał bieżni | Kauczuk termoplastyczny |
| Łożysko | Łożysko walcowe |
| Kolor Koło | Srebrnoszary (RAL7001) |
| Osłony gwintu | Bez osłony gwintu |
| Średnica | 125 mm |
| Szerokość Bieżnia | 32 mm |
| Średnica otworu Oś | 12 mm |
| Długość piasty | 44,4 mm |
| Szerokość korpusu | 32 mm |
| Twardość Bieżnia (A) | 87 Shore A |

### WYDAJNOŚĆ

| | |
|---|---|
| Wydajność rolek | ●●●○○ |
| Hałas ruchowy | ●●●●○ |
| Odejście | ●●●○○ |
| Odporność na korozję | ●●●○○ |

### PODSTAWOWE ATUTY

| | |
|---|---|
| Nazwa produktu | Supratech |
| Typ | Koło |
| Standardowy | EN12532 — Sprzęt transportowy |
| Nośność przy 4 km/h | 100 kg |
| Przewodzące prąd elektryczny | Nie |
| Nierdzewne | Nie |
| Nośność statyczne | 200 kg |
| Zakres temperatur (minimalny) | -20 °C |
| Zakres temperatur (maksymalny) | 60 °C |
| Waga całkowita | 0,21 kg |

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


# SUPRATECH

PJR 125x32-Ø12 HL44,4

EAN 4031582320541

Numer zamówienia 00030820

**Rysunki produktu**




© Copyright 2026 TENTE International GmbH