

# FOOTMASTER

FOOT MASTER GD- 80-S-NYN

EAN 4031582413236



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



이미지는 원래 제품과 다를 수 있습니다.

## 성능

롤 성능	○ ○ ○ ○ ○
움직임 소음	○ ○ ○ ○ ○
내마모성	○ ○ ○ ○ ○
부식방지	○ ○ ○ ○ ○

## 핵심 속성

제품명	Footmaster
하우징 유형	회전 캐스터
3km/h에서의 적재 용량	550 kg
전기 전도성	아니요
스테인리스	아니요
정지 중 하중용량	550 kg
온도 범위(최소)	-10 °C
온도 범위(최대)	90 °C
총높이	102 mm
전체 너비	86 mm
전체 체중	1.1 kg

## 하우징

색상	화이트
오프셋	46 mm
회전 반경	77.5 mm
회전 간섭	155 mm
돔 직경	86 mm

## 휠

베어링	롤러 베어링, 댐핑됨
휠 색상	블랙
직경	63 mm
트레드 폭	30 mm
차체 너비	30 mm

# FOOTMASTER

FOOT MASTER GD- 80-S-NYN

EAN 4031582413236

주문 번호 00062142  
Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

