

AGILA

2477PJP100P30-13

EAN 4031582335118

Número de comanda 00006340



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



La imatge pot diferir del producte original.

ACTUACIÓ

Actuació Roll ●●●○○

El soroll del moviment ●●●●●

Atràcia ●●●○○

Resistència a a la corrosió ●●●○○

ATRIBUCIONS BÀSIQUES

Nom del producte	Agila
Tipus	Rueda giratoria con Freno total
Tracidad de carga a 3 km/h	100 kg
Tracidad de carga estàtica	200 kg
Temperatura (mínim)	-20 °C
Temperatura màxima (màxim)	60 °C
Alçada total	135 mm
Àmplia general	60 mm
Pes total	0,769 kg

RODA

Material corporal	Polipropilè
Material de la banda de rodadura	El cautxú termoplàstic
El Bearing	Rodament de boles de precisió
Roda de color	Verd de plata (RAL7001)
Protectors de fil	Amb la guardaespallles
Diametralització	100 mm
Banda de rodadura ample	32 mm
Corporació ample	32 mm
La duresa del Banda de rodadura (A)	87 Shore A

SUPORT

Material	Placa d'acer, mitjà
Forquilla Forma	Ample
Scamiento giratorio	Dues curses de ball
Color	Passivat blau
Desplaçament	43,5 mm
Scio de giro	131 mm
Sterferencia de giro	262 mm
Dome Dictel	60 mm

FITACIÓ

Tipus de Fitting	Forat per a cargol
Pern Diàmetre del forat	13 mm
Col·lecció	Les castanyes es poden muntar amb cargols estàndard de qualsevol longitud.

AGILA

2477PJP100P30-13

EAN 4031582335118

Número de comanda 00006340



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

DIBUIXOS TÈCNICS

