

# AGILA TWIN

2970DYK075P30-10,3 offset-31,4 axle-M8

EAN 4031582340488



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



이미지는 원래 제품과 다를 수 있습니다.

## 성능

|        |             |
|--------|-------------|
| 롤 성능   | ● ● ● ● ○ ○ |
| 움직임 소음 | ● ● ● ● ● ○ |
| 내마모성   | ● ● ● ● ○ ○ |
| 부식방지   | ● ● ● ● ○ ○ |

## 핵심 속성

|                |                  |
|----------------|------------------|
| 제품명            | Agila twin       |
| 하우징 유형         | 회전 캐스터           |
| 표준             | EN12530 - 장치 캐스터 |
| 3km/h에서의 적재 용량 | 100 kg           |
| 전기 전도성         | 예                |
| 스테인리스          | 아니요              |
| 정지 중 하중용량      | 200 kg           |
| 온도 범위(최소)      | -20 °C           |
| 온도 범위(최대)      | 85 °C            |
| 총높이            | 99 mm            |
| 전체 너비          | 71 mm            |
| 전체 체중          | 0.71 kg          |

## 하우징

|         |          |
|---------|----------|
| 주택 자재   | 강판, 중    |
| Fork 외형 | 트윈 휠 하우징 |
| 스위블 베어링 | 볼 레이스 2회 |
| 색상      | 파란색 부동태화 |
| 오프셋     | 31.4 mm  |
| 회전 반경   | 72.5 mm  |
| 회전 간섭   | 145 mm   |
| 돔 직경    | 65 mm    |

## 휠

|            |                    |
|------------|--------------------|
| 차체 재질      | 강판                 |
| 트레드 재질     | 단단한 고무 검은색, 전기 전도성 |
| 베어링        | 콘 볼 베어링            |
| 휠 색상       | 파란색 부동태화           |
| 스레드 가드     | 스레드가드 포함           |
| 직경         | 75 mm              |
| 트레드 폭      | 25 mm              |
| 차체 너비      | 25 mm              |
| 트레드의 경도(A) | 80 Shore A         |

## 피팅

|         |         |
|---------|---------|
| 피팅 유형   | 볼트홀     |
| 볼트 홀 직경 | 10.3 mm |

# AGILA TWIN

2970DYK075P30-10,3 offset-31,4 axle-M8

EAN 4031582340488

주문 번호 00001726  
Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

