

MONO

A020PJH080S70-10X25

EAN 4031582456325



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



이미지는 원래 제품과 다를 수 있습니다.

성능

롤 성능	● ● ● ○ ○
움직임 소음	● ● ● ○ ○
감원	● ● ● ○ ○
부식방지	● ● ● ○ ○

핵심 속성

제품명	Mono
하우징 유형	회전 캐스터
표준	EN12528 - 가구용 캐스터
3km/h에서의 적재 용량	40 kg
적재 용량 정적	80 kg
온도 범위(최소)	-10 °C
온도 범위(최대)	40 °C
총높이	112 mm
전체 체중	0.159 kg

휠

차체 재질	폴리프로필렌
트레드 재질	열가소성 고무
베어링	플레인 베어링
스레드 가드	스레드가드 포함
직경	80 mm
트레드 폭	24 mm
트레드의 경도(A)	87 Shore A

하우징

재료	폴리프로필렌
Fork 외형	단힘
스위블 베어링	스템, 회전
오프셋	34 mm
회전 반경	74 mm
회전 간섭	148 mm
나사산 직경	10 mm

피팅

피팅 유형	육각 넥스레드 스템, 상단 육각형 볼트넥
스템 길이	25 mm