

# LINEA LOW HEIGHT

5940UAP075P30-8 LH 9002/7015/9002

EAN 4031582370775



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



La imagen puede diferir del producto original

## RENDIMIENTO

|                            |           |
|----------------------------|-----------|
| Rendimiento del rodillo    | ● ● ● ● ● |
| Ruido de movimiento        | ● ● ● ○ ○ |
| Desgaste                   | ● ● ● ● ○ |
| Resistencia a la corrosión | ● ● ● ● ○ |

## ATRIBUTOS PRINCIPALES

|                               |                               |
|-------------------------------|-------------------------------|
| Nombre del producto           | Linea low height              |
| Tipo                          | Rueda giratoria Rueda         |
| Estándar                      | EN12530 - Dispositivos Ruedas |
| Capacidad de carga a 3 km/h   | 90 kg                         |
| Conductivo eléctrico          | No                            |
| Inoxidable                    | No                            |
| Capacidad de carga estática   | 180 kg                        |
| Rango de temperatura (mínimo) | -20 °C                        |
| Rango de temperatura (máximo) | 60 °C                         |
| Altura total                  | 78 mm                         |
| Ancho total                   | 58 mm                         |
| Peso total                    | 0.22 kg                       |

## SOPORTE

|                          |                                  |
|--------------------------|----------------------------------|
| Material de la carcasa   | Poliamida                        |
| Forma de Horquilla Forma | Soporte de Aro Doble Soporte     |
| Rodamiento giratorio     | Rodamiento de bolas de precisión |
| Color                    | Gris y blanco (RAL9002)          |
| Desplazamiento           | 23 mm                            |
| Radio de giro            | 60.5 mm                          |
| Interferencia de giro    | 121 mm                           |
| Diámetro del domo        | 30 mm                            |

## ARO

|                                    |                                  |
|------------------------------------|----------------------------------|
| Material del cuerpo                | Poliamida                        |
| Material de la banda de rodadura   | Poliuretano, Inyectado           |
| Cojinete                           | Rodamiento de bolas de precisión |
| Color Banda de rodadura            | Gris pizarra (RAL7015)           |
| Color Aro                          | Gris pizarra (RAL7015)           |
| Protectores de hilo                | Con protector de roscas          |
| Diámetro                           | 75 mm                            |
| Ancho de Banda de rodadura         | 15 mm                            |
| Diámetro del agujero del Eje       | 0 mm                             |
| Longitud del cubo                  | 0 mm                             |
| Anchura del cuerpo                 | 15 mm                            |
| Dureza de la Banda de rodadura (A) | 92 Shore A                       |

## AJUSTE

|                                |                       |
|--------------------------------|-----------------------|
| Tipo de ajuste                 | Agujero para tornillo |
| Diámetro del agujero del Perno | 8 mm                  |

Club  
Diseñador  
DeutscherPremio  
Interzumproduct  
design  
awardIF Premio  
Diseño

# LINEA LOW HEIGHT

5940UAP075P30-8 LH 9002/7015/9002


EAN 4031582370775

Número de pedido 00770580

Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Club  
Diseñador  
Deutscher



Premio  
Interzum



product  
design  
award

IF Premio  
Diseño