


ALPHA STAINLESS

8477UFD125P62

EAN 4031582346985



图片可能与原产品不同

表现

滚动性能	● ● ● ● ○
运动噪音	● ● ● ● ○
损耗	● ● ● ○ ○
耐腐蚀性	● ● ● ● ●

核心属性

产品名称	Alpha stainless
外壳类型	带全锁的旋转脚轮
标准	EN12532 - 运输器械
4 公里/小时的载重	250 kg
导电	否
不锈	是
静态载重	500 kg
温度范围（最低）	-20 °C
最高温度范围	80 °C
总高	155 mm
总宽度	75 mm
总重量	1.17 kg



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

支架

外壳材料	不锈钢，重型
支架形状	宽
旋转轴承	两个钢珠滚道
颜色	不锈钢
偏移量	40 mm
旋转半径	123 mm
转向干涉	246 mm
圆顶直径	75 mm

轮子

Tread hardness	柔软
轮体材料	聚酰胺
胎面材料	弹性轮胎，无痕，硫化
轴承	滚柱轴承，不锈钢
轴	用螺母拧紧
轮子颜色	银灰色（RAL7001）
直径	125 mm
胎面宽度	40 mm
轮体宽度	40 mm
胎面硬度（A）	63 岸 A

固定件

固定件类型	矩形板
上板长	105 mm
上板宽	85 mm
上板孔长度（最小）	77 mm
上板孔长度（最大）	60 mm
上板孔宽度（最小）	77 mm
上板孔宽度（最大）	80 mm
上板孔直径	9 mm

ALPHA STAINLESS

8477UFD125P62

EAN 4031582346985

订单号 00035516

Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

8477U00125P62-neu

