

NOVATECH

FTF250X75-Ø80-4XØ15

EAN 4031582331707



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Imaginea poate fi diferită de produsul original

PERFORMANȚĂ

Performanța rolei ●●●○○

Zgomot de mișcare ●●●○○

Atriție ●●●●○

Rezistență la coroziune ●●●○○

ATRIBUTELE DE BAZĂ

Nume produs Novatech

Tip Roată

Interval de temperatură (minim) -20 °C

Interval de temperatură (maxim) 60 °C

Greutate totală 8,673 kg

ROATĂ

Material pentru corp	Fontă
Material al benzii de rulare	Poliuretan, Turnată
Lagăr	Roată cu flanșă
Diametru	250 mm
Benză de rulare	75 mm
Diametrul găurii Axă	80 mm
Duritatea benzii de rulare (A)	92 Pe malul A
Diametrul Cerc de găuri	112 mm
Diametrul găurii de montare	15 mm
Potrivit pentru	atlet

RACORD

Cantitate orificii de montare	4
Șurub	

NOVATECH

FTF250X75-Ø80-4XØ15

EAN 4031582331707



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

DESENE TEHNICE

