

## ALPHA STAINLESS

8477UAD080P30-11 RED

EAN 4031582396287



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



A imagem pode diferir do produto original

## DESEMPENHO

Desempenho do rolamento ● ● ● ○ ○

Ruído de movimento ● ● ● ○ ○

Desgaste ● ● ● ● ○

Resistência à corrosão ● ● ● ● ●

## ATRIBUTOS PRINCIPAIS

|                                   |                                      |
|-----------------------------------|--------------------------------------|
| Nome do produto                   | Alpha stainless                      |
| Tipo de alojamento                | Rodízio giratório com travão total   |
| Padrão                            | EN12532 - Equipamentos de Transporte |
| Capacidade de carga a 4 km/h      | 100 kg                               |
| Capacidade de carga estática      | 200 kg                               |
| Intervalo de temperatura (mínimo) | -40 °C                               |
| Intervalo de temperatura (Máximo) | 80 °C                                |
| Altura total                      | 108 mm                               |
| Peso geral                        | 0,882 kg                             |

## RODA

|                            |                           |
|----------------------------|---------------------------|
| Material do centro da roda | Poliamida                 |
| Material do piso da roda   | Poliuretano, Injetado     |
| Rolamento                  | Rolamento, aço inoxidável |
| Eixo                       | Aparafusado com porca     |
| Diâmetro                   | 80 mm                     |
| Largura do Piso            | 32 mm                     |
| Dureza do Piso (D)         | 42 Shore D                |

## SUPORTE

|                         |                        |
|-------------------------|------------------------|
| Material                | Aço inoxidável, pesado |
| Em Forma de Garfo       | Amplio                 |
| Rolamento giratório     | Duas filas de esferas  |
| Offset                  | 44,5 mm                |
| Interferência giratória | 244 mm                 |
| Aço inoxidável          | ✓                      |

## ENCAIXE

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Tipo de fixação  | Furo da rosca |
| Diâmetro do furo | 11 mm         |

# ALPHA STAINLESS

8477UAD080P30-11 RED

EAN 4031582396287



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## DESENHOS TÉCNICOS

---

