PRODUCTINFORMATIE

ZETA

4681ITP200P63 FlatXL

EAN 4031582400489



Afbeelding kan verschillen van het oorspronkelijke product

PRESTATIES

Rolprestaties	●●●○○
Bewegingsgeluid	●●●○○
Verloop	●●●●○
Corrosieweerstand	●●●○○

KERNKENMERKEN

Productnaam	Zeta
Type	Zwenkwiel met richtingsvastzetter
Standaard	EN12532 - Transportuitrusting
Draagvermogen bij 4 km/u	800 kg
Draagvermogen bij 6 km/u	640 kg
Elektrisch geleidend	Nee
Roestvrij	Nee
Statisch Draagvermogen	1600 kg
Temperatuurbereik (minimaal)	-0,33 °C
Totale hoogte	240 mm
Totaal gewicht	3,71 kg

VORK

Materiaal van de behuizing	Staalplaat, zeer zwaar
Vork Vorm	Breed, versterkt
Zwenklager	Dubbele kogeldraaikrans, versterkt of roestvrij
Kleur	Blauw gepassiveerd
Offset	55 mm
Uitzwenking	230 mm

WIEL

Tread profile	vlak
Wielkern materiaal	Aluminium
Materiaal loopvlak	Polyurethaan, Gegoten
Lager	Precisiekogellagers
As	Vastgeschroefd met moer
Afdekkapjes	Zonder afdekkapjes
Diameter	200 mm
Breedte Loopvlak	50 mm
Hardheid van het loopvlak (A)	92 Shore A

BEVESTIGING

Type bevestiging	Rechthoekige plaat
Lengte plaat	137 mm
Breedte plaat	105 mm
Lengte bevestigingsgat (maximaal)	105 mm
Breedte bevestigingsgat (minimaal)	75 mm
Breedte bevestigingsgat (maximaal)	80 mm
Diameter bevestigingsgat	11 mm


© Copyright 2026 TENTE International GmbH


ZETA


4681ITP200P63 FlatXL


EAN 4031582400489

Producttekeningen









© Copyright 2026 TENTE International GmbH