

PURETECH

PIP150X32-Ø8

EAN 4031582356694

Numer zamówienia 00038560



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obraz może różnić się od oryginalnego produktu

WYDAJNOŚĆ

Wydajność rolek



Hałas ruchowy



Odejście



Odporność na korozję



PODSTAWOWE ATUTY

Nazwa produktu

Puretech

Typ

Koło

Standardowy

EN12530 — Kółka samonastawne do urządzeń

Nośność przy 3 km/h

80 kg

Nośność statyczne

160 kg

Zakres temperatur (minimalny)

-20 °C

Zakres temperatur (maksymalny)

60 °C

Waga całkowita

0,43 kg

KOŁO

Materiał ciała

Polipropylen

miękki

Materiał bieżni

Guma pełna, nie brudzący śladów

Łożysko

Łożysko kulkowe precyzyjne

Osłony gwintu

Z osłoną gwintu

Średnica

150 mm

Szerokość Bieżnia

32 mm

Średnica otworu Oś

8 mm

Długość piasty

36,5 mm

Twardość Bieżnia (A)

75 Shore A

PURETECH

PIP150X32-Ø8

EAN 4031582356694

Numer zamówienia 00038560



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

RYSUNKI TECHNICZNE

