

PURETECH AIR

PQR260x85-Ø25 HL74 2PR

EAN 4031582321081



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obrázek se může lišit od původního produktu

VÝKON

Valivý odpor	● ● ● ○ ○
Hlučnost	● ● ● ○ ○
Opotřebení	● ● ● ○ ○
Odolné vůči korozi	● ● ● ○ ○

ZÁKLADNÍ ATRIBUTY

Název produktu	Puretech air
Typ	Kolo
Nosnost 3 km/h	150 kg
Elektrické vodivé	Ne
Nerezové	Ne
Statická Nosnost	150 kg
Celková hmotnost	1,04 kg

KOLO

Tread hardness	měkký
Materiál středu	Polyprpylen
Materiál běhounu	Pneumatická pneumatika, blokový profil
Ložisko	Valivé ložisko
Ochranná krytka	Bez pouzdra
Průměr	260 mm
Šířka Běhoun	85 mm
Průměr otvoru pro šroub	25 mm
Délka náboje	74 mm
Tvrdost Běhoun (A)	55 Obuv A

PURETECH AIR

PQR260x85-Ø25 HL74 2PR

EAN 4031582321081

Objednáací číslo 00031045
Výkresy produktu



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

