

# AGILA

2477PI0125P30-13

EAN 4031582365184

Номер замовлення 00039524



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Зображення може відрізнятися від оригінального продукту

## ЕФЕКТИВНІСТЬ

Продуктивність рулону ●●●○○

Шум руху ●●●○○

Атриція ●●●○○

Стійкість до корозії ●●●○○

## ОСНОВНІ АТРИБУТИ

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| Назва продукту                     | Agila                                       |
| Тип                                | Поворотний Колісна опора із Загальне гальмо |
| Стандартний                        | EN12530 — Катори пристроїв                  |
| ОбВантажопідйомність 3 км/год      | 80 kg                                       |
| Статичний Вантажопідйомність       | 160 kg                                      |
| Діапазон температур (мінімальний)  | -20 °C                                      |
| Діапазон температур (максимальний) | 60 °C                                       |
| Загальна висота                    | 160 mm                                      |
| Загальна вага                      | 0,806 kg                                    |

## КОЛЕСО

|                         |                           |
|-------------------------|---------------------------|
| Матеріал тіла           | Поліпропілен              |
| Матеріал протектору     | Лита гума, без маркування |
| Носіння                 | Підшипник ковзання        |
| Захист різьби           | Без різьби                |
| Діаметр                 | 125 mm                    |
| Протектор               | 32 mm                     |
| Твердість Протектор (A) | 80 Прибережна A           |

## КРОНШТЕЙН

|                     |                         |
|---------------------|-------------------------|
| Матеріал            | Сталевий лист, середній |
| Вила Форма          | Широка                  |
| Поворотний вузол    | Дві м'ячі перегони      |
| Офсет (Зсув)        | 41 mm                   |
| Радіус повороту     | 131 mm                  |
| Поворотне з'єднання | 262 mm                  |

## ВСТАНОВЛЕННЯ

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| Тип налаштування                   | Отвір під болт  |
| Діаметр Болт отвору Діаметр отвору | 13 mm   |
| Підказка                           | Кастори можна встановлювати за допомогою стандартних гвинтів будь-якої довжини. |

# AGILA

2477PI0125P30-13

EAN 4031582365184

Номер замовлення 00039524



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## ТЕХНІЧНІ КРЕСЛЕННЯ

---

