

# AGILA CARE

2474YGO125R26-28S45 4XM8

EAN 4031582341997



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Afbeelding kan verschillen van het oorspronkelijke product

## PRESTATIES

|                   |           |
|-------------------|-----------|
| Rolprestaties     | ● ● ● ○ ○ |
| Bewegingsgeluid   | ● ● ● ○ ○ |
| Verloop           | ● ● ● ○ ○ |
| Corrosieweerstand | ● ● ● ○ ○ |

## KERNKENMERKEN

|                              |  |
|------------------------------|--|
| Productnaam                  | Agila care   |
| Type                         | Zwenkwiel met centrale, dubbele rem of richtingsvastzetter |
| Standaard                    | EN12530 - Apparaten zwenkwielen                            |
| Draagvermogen bij 3 km/u     | 100 kg   |
| Elektrisch geleidend         | ✓  |
| Statisch Draagvermogen       | 200 kg   |
| Temperatuurbereik (minimaal) | -20 °C   |
| Temperatuurbereik (maximaal) | 60 °C  |
| Totale hoogte                | 163 mm   |
| Totaal gewicht               | 0,919 kg   |

## WIEL

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| Wielkern materiaal            | Polypropyleen, elektrisch geleidend          |
| Materiaal loopvlak            | Thermoplastisch rubber, elektrisch geleidend |
| Lager                         | Glijlager                                    |
| Afdekkapjes                   | Zonder afdekkapjes                           |
| Diameter                      | 125 mm                                       |
| Breedte Loopvlak              | 32 mm  |
| Hardheid van het loopvlak (A) | 87 Shore A                                   |

## VORK

|              |                         |
|--------------|-------------------------|
| Materiaal    | Staalplaat, medium      |
| Vork Vorm    | Breed                   |
| Zwenklager   | Dubbele kogeldraaikrans |
| Offset       | 41 mm                   |
| Zwenk radius | 103,5 mm                |
| Uitzwenking  | 207 mm                  |

## BEVESTIGING

|                  |  |
|------------------|--|
| Type bevestiging | stift met schakelnok voor profielstangen |
| Diameter Bout    | 28 mm                                    |
| Lengte Bout      | 96 mm                                    |

# AGILA CARE

2474YGO125R26-28S45 4XM8

EAN 4031582341997



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## TECHNISCHE TEKENINGEN

