

# LINEA LIGHT

5925UAP075L51-10 9002/3000/7015

EAN 4031582353389



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Изображението може да се различава от оригиналния продукт

## ИЗПЪЛНЕНИЕ

Производителност на ролката ●●●○○○

Шум от движение ●●●○○○

Привличане ●●●○○○

Устойчив на корозия ●●●○○○

## ОСНОВНИ АТРИБУТИ

|                                    |                                  |
|------------------------------------|----------------------------------|
| Име на продукта                    | Linea light                      |
| Тип                                | Завъртане на Колело със Спирачка |
| Стандартен                         | EN12528 – мебелни колела         |
| Товароносимост при 3 км/ч          | 100 kg                           |
| Електропроводим                    | Не                               |
| Неръждаемост                       | Не                               |
| Статичен Товароносимост            | 200 kg                           |
| Температурен диапазон (минимален)  | -20 °C                           |
| Температурен диапазон (максимален) | 60 °C                            |
| Обща височина                      | 75.5 mm                          |
| Обща ширина                        | 55 mm                            |
| Общо тегло                         | 0.2 kg                           |

## ВИЛКА

|                             |                     |
|-----------------------------|---------------------|
| Материал на корпуса         | Полиамид            |
| Форма Вилица                | Вилка на две Колело |
| Въртящ се лагер             | Щифт, завъртане     |
| Цвят                        | Сиво бяло (RAL9002) |
| Изместване                  | 23 mm               |
| Радиус на завъртане         | 81 mm               |
| Интерференция при завъртане | 162 mm              |
| Диаметър на купол           | 30 mm               |

## КОЛЕЛО

|                         |                                 |
|-------------------------|---------------------------------|
| Материал на тялото      | Полиамид                        |
| Материал на реазбата    | Полиуретан, екструдирано        |
| Лагер                   | Прецизен сачмен лагер           |
| Цвят Резба              | Сива шистичка (RAL7015)         |
| Цвят на Колело          | Сива шистичка (RAL7015)         |
| Предпазители за резби   | С предпазно устройство за резба |
| Диаметър                | 75 mm                           |
| Ширина на Резба         | 15 mm                           |
| Диаметър на отворите Ос | 0 mm                            |
| Дължина на центъра      | 0 mm                            |
| Ширина на тялото        | 15 mm                           |
| Твърдост на Резба (A)   | 92 Бръснач А                    |

## ПРИЛЯГАНЕ

|                           |                          |
|---------------------------|--------------------------|
| Тип на фитинга            | Сляп отвор за фитинг В10 |
| Диаметър на отворите Болт | 10 mm                    |

Deutscher  
Дизайн  
ClubНаграда  
Interzumproduct  
design  
awardIF  
награда  
за  
Дизайн

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОДУКТА

# LINEA LIGHT

5925UAP075L51-10 9002/3000/7015

EAN 4031582353389

Номер на поръчката 00770570  
Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Deutscher  
Дизайн  
Club



Награда  
Interzum



product  
design  
award

IF  
награда  
за  
Дизайн