

# ELASTECH

SEP400X80-Ø40 HL80 TFR

EAN 4031582394412



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



이미지는 원래 제품과 다를 수 있습니다.

## 휠

차체 재질	강판, 무거움
	부드러운
트레드 재질	탄성 타이어, 검은색, 가황
베어링	정밀 볼 베어링
스레드 가드	스레드가드 포함
직경	400 mm
트레드 폭	80 mm
차축 홀 직경	40 mm
허브 길이	80 mm
트레드의 경도(A)	70 Shore A

## 성능

롤 성능	● ● ● ○ ○
움직임 소음	● ● ● ○ ○
내마모성	● ● ● ○ ○
부식방지	● ● ● ○ ○

## 핵심 속성

제품명	Elastech
하우징 유형	휠
표준	EN12533 - 고하중 캐스터
4km/h에서의 적재 용량	1440 kg
6km/h에서의 적재 용량	1200 kg
정지 중 하중용량	2880 kg
온도 범위(최소)	-20 °C
온도 범위(최대)	85 °C
전체 체중	13.568 kg

# ELASTECH

SEP400X80-Ø40 HL80 TFR

EAN 4031582394412



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## 기술 도면

