

## AGILA

2478PJI050P41-55

EAN 4031582030013

Numărul de comandă 00003898



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Imaginea poate fi diferită de produsul original

## PERFORMANȚĂ

|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| Performanța rolei       | ● ● ● ○ ○ |
| Zgomot de mișcare       | ● ● ● ● ○ |
| Atriție                 | ● ● ● ○ ○ |
| Rezistență la coroziune | ● ● ● ○ ○ |

## ATRIBUTELE DE BAZĂ

|                                   |                                   |
|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Nume produs                       | Agila                             |
| Tip de carcasă                    | Rola fixă                         |
| Standard                          | EN12530 - Roți pentru dispozitive |
| Capacitate de încărcare la 3 km/h | 40 kg                             |
| Capacitate de încărcare statică   | 80 kg                             |
| Interval de temperatură (minim)   | -20 °C                            |
| Interval de temperatură (maxim)   | 60 °C                             |
| Înălțime totală                   | 69 mm                             |
| Lățime totală                     | 35 mm                             |
| Greutate totală                   | 0,088 kg                          |

## ROATĂ

|                                         |                              |
|-----------------------------------------|------------------------------|
| Material pentru corp                    | Polipropilenă                |
| Material al benzii de rulare            | Cauciuc termoplastic         |
| Lagăr                                   | Rulment simplu cu tub Spacer |
| Roată                                   | Gri argintiu (RAL7001)       |
| Protecție pentru filet                  | Fără protecție pentru filet  |
| Diametru                                | 50 mm                        |
| Benză de rulare                         | 19 mm                        |
| Lățimea corpului                        | 19 mm                        |
| Duritatea benzii de Benză de rulare (A) | 87 Pe malul A                |

## FURCA

|                 |                      |
|-----------------|----------------------|
| Material        | Tablă de oțel, medie |
| FormăFurcă      | Larg                 |
| Culoare         | Pasivat în albastru  |
| Diametru cupolă | 27 mm                |

## RACORD

|                                     |               |
|-------------------------------------|---------------|
| Tip ajustare                        | Placă pătrată |
| Lungime placă                       | 55 mm         |
| Lățimea plăcii                      | 55 mm         |
| Lungime orificiu placă (minim)      | 38,5 mm       |
| Lungime orificiu placă (maximă)     | 44 mm         |
| Lățimea orificiului plăcii (minim)  | 38,5 mm       |
| Lățimea orificiului plăcii (maximă) | 44 mm         |
| Diametru orificiu placă             | 6,3 mm        |

# AGILA

2478PJI050P41-55

EAN 4031582030013

Numărul de comandă 00003898



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## DESENE TEHNICE

