

GALEA

5077YGH125P60-90X70

EAN 4031582353426



Obrázek se může lišit od původního produktu

VÝKON

Výkon role	● ● ● ○ ○
Hluk pohybu	● ● ● ○ ○
Úbytek	● ● ● ○ ○
Odolné vůči korozi	● ● ● ● ○

ZÁKLADNÍ ATRIBUTY

Název produktu	Galea
Typ krytu	Otočné Kolečko s Totální brzda
Standardní	EN12530 – Kolečka zařízení
Nosnost 3 km/h	100 kg
Elektrické vodivé	✓
Statický Nosnost	200 kg
Rozsah teploty (minimální)	-20 °C
Teplotní rozsah (maximální)	60 °C
Celková výška	163 mm
Celková hmotnost	0,566 kg

KOLO

Materiál těla	Polyprpylen elektricky vodivý
Materiál běhounu	Termoplastická pryž, elektricky vodivá
Ložisko	Ložisko
Ochranná krytka	S ložiskovým pouzdrem
Průměr	125 mm
Šířka Běhoun	30 mm
Tvrdost Běhoun (A)	87 Obuv A

UCHYCENÍ

Materiál	Polyamid
Tvar Vídlice	Uzavřeno
Otočné ložisko	Dva míčové závody
Offset	40 mm
Otočné rušení	205 mm

MONTÁŽ

Typ montáže	Obdélníková destička
Délka dlahy	90 mm
Šířka desky	70 mm
Délka otvoru dlahy (minimální)	60 mm
Délka otvoru dlahy (maximální)	70 mm
Šířka otvoru dlahy (minimální)	50 mm
Šířka otvoru dlahy (maximální)	55 mm
Průměr otvoru dlahy	8 mm

GALEA

5077YGH125P60-90X70

EAN 4031582353426



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TECHNICKÉ VÝKRESY

