

AGILA CARE

2474YGO100R36-32S30 4XM6

EAN 4031582341898



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Image non contractuelle, peut différer du produit d'origine

PERFORMANCE

Performance de roulage ●●●○○

Bruit de mouvement ●●●○○

Usure ●●●○○

Résistance à la corrosion ●●●○○

ATTRIBUTS PRINCIPAUX

| | |
|---------------------------------|--|
| Nom du produit | Agila care |
| Type | Roulette pivotante à blocage directionnel, total ou centralisé |
| Norme | EN12530 - Roulettes d'appareils |
| Capacité de charge à 3 km/h | 80 kg |
| Conducteur d'électricité | ✓ |
| Capacité de charge statique | 160 kg |
| Plage de température (minimale) | -20 °C |
| Plage de température (maximale) | 60 °C |
| Hauteur | 138 mm |
| Poids | 0,839 kg |

ROUE

| | |
|-----------------------|--|
| Corps de roue | Polypropylène, conducteur d'électricité |
| Bandage | Caoutchouc thermoplastique, conducteur d'électricité |
| Roulement | Moyeu lisse |
| Pare-fils | Sans pare-fils |
| Diamètre | 100 mm |
| Largeur du bandage | 32 mm |
| Dureté du bandage (A) | 87 Shore A |

CHAPE

| | |
|-------------------------|--------------------------|
| Matériau | Tôle d'acier, moyenne |
| Forme de la chape | Galbée |
| Pivot | Double rangée de billes, |
| Déport | 38 mm |
| Rayon d'encombrement | 88 mm |
| Diamètre d'encombrement | 176 mm |

FIXATION

| | |
|--------------------------|--|
| Type de fixation | Tige courte pour roulette à blocage centralisé |
| Diamètre du trou central | 32 mm |
| Longueur de la vis | 51 mm |

AGILA CARE

2474YGO100R36-32S30 4XM6

EAN 4031582341898



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

PLANS TECHNIQUES

