

FOOTMASTER

FOOT MASTER GD- 60-S-NYN

EAN 4031582413212



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'immagine può differire dal prodotto originale

PRESTAZIONI

Prestazioni di rotolamento	○ ○ ○ ○ ○
Rumore	○ ○ ○ ○ ○
Attrito	○ ○ ○ ○ ○
Resistenza alla corrosione	○ ○ ○ ○ ○

ATTRIBUTI PRINCIPALI

Nome del prodotto	Footmaster
Tipo	Ruota girevole
Portata a 3 km/h	280 kg
Elettricamente conduttivo	No
Inossidabile	No
Portata statica	280 kg
Intervallo di temperatura (minimo)	-10 °C
Intervallo di temperatura (massimo)	90 °C
Altezza totale	82 mm
Larghezza complessiva	70 mm
Peso complessivo	0,7 kg

SUPPORTO

Colore	Bianco
Disassamento	36 mm
Raggio di piroettamento	61 mm
Ingombro di piroettamento	122 mm
Diametro cuffia superiore	70 mm

RUOTA

Cuscinetto	Cuscinetto a rulli, smorzante
Colore Ruota	Nero
Diametro	50 mm
Larghezza battistrada	25 mm
Larghezza corpo	25 mm

FOOTMASTER

FOOT MASTER GD- 60-S-NYN

EAN 4031582413212

Numero d'ordine 00062140

Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

