

GALEA STAINLESS

5085YGM125R05-22X40

EAN 4031582356229



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Изображението може да се различава от оригиналния продукт

ИЗПЪЛНЕНИЕ

Производителност на ролката ●●●○○

Шум от движение ●●●○○

Привличане ●●●○○

Устойчив на корозия ●●●●●

ОСНОВНИ АТРИБУТИ

| | |
|------------------------------------|----------------------------------|
| Име на продукта | Galea stainless |
| Тип | Завъртане на Колело със Спирачка |
| Стандартен | EN12530 – Изделителни колела |
| Товароносимост при 3 км/ч | 100 kg |
| Електропроводим | ✓ |
| Неръждаемост | ✓ |
| Статичен Товароносимост | 200 kg |
| Температурен диапазон (минимален) | -20 °C |
| Температурен диапазон (максимален) | 60 °C |
| Обща височина | 162 mm |

КОЛЕЛО

| | |
|-----------------------|--|
| Материал на тялото | Полипропилен, електропроводим |
| Материал на резбата | Термопластичен каучук, електропроводим |
| Лагер | Плъзгащ лагер, Неръждаемост |
| Предпазители за резби | С предпазно устройство за резба |
| Диаметър | 125 mm |
| Ширина на Резба | 30 mm |
| Твърдост на Резба (A) | 87 Бръснач А |

ВИЛКА

| | |
|-----------------------------|---|
| Материал | Полиамид |
| Форма Вилица | Затворен |
| Въртящ се лагер | Две състезания с топка, Закалено или Неръждаемост |
| Изместване | 40 mm |
| Интерференция при завъртане | 205 mm |

ПРИЛЯГАНЕ

| | |
|------------------|--------------------|
| Тип на фитинга | Твърдо Щифт кръгло |
| Диаметър на Болт | 22 mm |
| Дължина на Болт | 40 mm |

GALEA STAINLESS

5085YGM125R05-22X40

EAN 4031582356229



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

ТЕХНИЧЕСКИ ЧЕРТЕЖИ

