ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОДУКТА

# AGILA STAINLESS

7475PJO050P40

EAN 4031582350975



Изображението може да се различава от оригиналния продукт

## ИЗПЪЛНЕНИЕ

| | |
|---|---|
| Производителност на ролката | ●●●○○ |
| Шум от движение | ●●●●○ |
| Привличане | ●●●○○ |
| Устойчив на корозия | ●●●●● |

## ОСНОВНИ АТРИБУТИ

| | |
|---|---|
| Име на продукта | Agila stainless |
| Тип | Завъртане на Колело със Спирачка |
| Стандартен | EN12530 – Изделителни колела |
| Товароносимост при 3 км/ч | 40 kg |
| Електропроводим | Не |
| Неръждаемост | Да |
| Статичен Товароносимост | 80 kg |
| Температурен диапазон (минимален) | -20 °C |
| Температурен диапазон (максимален) | 60 °C |
| Обща височина | 69 mm |
| Обща ширина | 43 mm |
| Общо тегло | 0.2 kg |

## ВИЛКА

| | |
|---|---|
| Материал на корпуса | Неръждаемост стомана, средна |
| Форма Вилица | Обхват |
| Въртящ се лагер | Две състезания с топка |
| Цвят | Неръждаемост стомана |
| Изместване | 24 mm |
| Радиус на завъртане | 70 mm |
| Интерференция при завъртане | 140 mm |
| Material brake pedal | полиамид |
| Диаметър на купол | 41 mm |

## КОЛЕЛО

| | |
|---|---|
| Материал на тялото | Полипропилен |
| Материал на реазбата | Термопластичен каучук |
| Лагер | Плъзгащ лагер |
| Цвят на Колело | Сребърно сиво (RAL7001) |
| Предпазители за резби | Без предпазно устройство за резба |
| Диаметър | 50 mm |
| Ширина на Резба | 19 mm |
| Ширина на тялото | 19 mm |
| Твърдост на Резба (A) | 87 Бръснач A |

## ПРИЛЯГАНЕ

| | |
|---|---|
| Тип на фитинга | Квадратна плоча |
| Дължина на плаката | 60 mm |
| Ширина на плаката | 60 mm |
| Дължина на отвора на плаката (минимална) | 38 mm |
| Дължина на отвора на плаката (максимална) | 48 mm |
| Ширина на отвора на плаката (минимална) | 38 mm |
| Ширина на отвора на плаката (максимална) | 48 mm |
| Диаметър на отвора на плаката | 6.3 mm |

© Copyright 2026 TENTE International GmbH

# AGILA STAINLESS

7475PJO050P40

EAN 4031582350975

Номер на поръчката 00036676

**Чертежи на продукта**






