

MONO

5025PJH080L51-10 9006/9011/9011/9011

EAN 4031582308440



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Slika se može razlikovati od originalnog proizvoda

PERFORMANSE

Performanse kotrljanja	● ● ● ● ○
Buka u pokretu	● ● ● ● ○
Ishrana	● ● ● ● ○
otpornost na rdju	● ● ● ● ○

OSNOVNI ATRIBUTI

Naziv proizvoda	Mono
Tip	Okreni Tocak sa kocnica tocka
Standard	EN12528 - tockovi za namestaj
Nosivost na 3 km/h	70 kg
Električni provod	no
nerdjajuci	no
Statički Nosivost	140 kg
Temperaturni opseg (Minimalno)	-20 °C
Opseg temperature (maksimalni)	60 °C
Sveukupna visina	104 mm
Ukupna širina	0 mm
Ukupna težina	0.13 kg

KUCISTE

Materijal kućišta	poliamid
oblik viljuska	Zatvoreno
okretni lezaj	stablo , okretanje
Boja	Beli aluminijum (RAL9006)
ofset	34 mm
okretni radijus	105 mm
Otpor okretanju	210 mm
Prečnik kupole	0 mm

TOCAK

Materijal za telo	polipropilen
materijal omotaca	Termoplastična guma
Nošenje	klizni lezaj
Boja omotac	Grafitna crna (RAL9011)
Boja Tocak	Grafitna crna (RAL9011)
štيتnici omotaca	Sa threadguard
Prečnik	80 mm
Širina omotac	24 mm
dimenzija rupa osovina	0 mm
duzina glavine	0 mm
Širina tela	24 mm
Teškoća gazećeg omotac (A)	90 Šor A

PRILAGOĐAVANJE

Tip uklapanja	zatvorena rupa za postavljanje B10
dimenzija rupa sraf	10 mm

MONO

5025PJH080L51-10 9006/9011/9011/9011

EAN 4031582308440



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Crteži proizvoda

