

# ALPHA LIGHT

3430POO065P60-95X70

EAN 4031582303339

Numéro de commande 10000285



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'image peut différer du produit d'origine

## PERFORMANCE

Performance du rouleau ●●●○○

Bruit de mouvement ●●●○○

Attrition ●●●●○

Résistance à la corrosion ●●●○○

## ATTRIBUTS DE BASE

Nom du produit	Alpha light
Type	Roulette pivotante
Standard	EN12532 - Équipement de transport
Capacité de charge à 4 km/h	120 kg
Statique Capacité de charge	240 kg
Plage de température (minimale)	-20 °C
Plage de température (maximale)	60 °C
Hauteur	83 mm
Largeur totale	65 mm
Poids global	0,401 kg

## ROUE

Matériau du corps	Polypropylène
Bandage	Identique au corps de Roue
Roulement	Moyeu lisse
Axe	Vissé avec écrou
Couleur Roue	Noir graphite (RAL9011)
Pare-fils	Sans protège-filet
Diamètre	65 mm
Largeur du Bandage	30 mm
Largeur du corps	30 mm
Dureté du Bandage (D)	65 Shore D

## CHAPE

Matériau	Tôle d'acier, lourde
Forme Chape	Galbé
Pivot	Un Chemin de billes
Couleur	Zingué bleu
Déport	22 mm
Rayon d'encombrement	54,5 mm
Diamètre d'encombrement	109 mm
Diamètre du dôme	65 mm

## RACCORD

Type de raccord	Plaque rectangulaire
Longueur de plaque	95 mm
Largeur de plaque	70 mm
Longueur du trou de plaque (minimale)	45 mm
Longueur du trou de plaque (maximale)	52 mm
Largeur du trou de plaque (minimale)	66,5 mm
Largeur du trou de plaque (maximale)	77 mm
Diamètre du trou de la plaque	8 mm

# ALPHA LIGHT

3430POO065P60-95X70

EAN 4031582303339

Numéro de commande 10000285



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## DESSINS TECHNIQUES

