

ZETA

4681ITP200P63 soft cv

EAN 4031582337648



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



A kép eltérhet az eredeti terméktől

TELJESÍTMÉNY

Gördülési ellenállás teljesítménye	● ● ● ● ○
Mozgás zajkibocsátása	● ● ● ● ○
Kopás	● ● ● ● ○
Korrozióálló képesség	● ● ● ● ○

ALAPVETŐ TULAJDONSÁGOK

Termék neve	Zeta
Ház típusa	Forgóvillás görgő irányfékkel
Standard	EN12532 - Szállítóeszközök
Teherbírás 4 km/h-nál	700 kg
Teherbírás 6 km/h-nál	560 kg
Elektromosan vezető	Nem
Rozsdamentes	Nem
Statikus teherbírás	1400 kg
Hőmérséklet-tartomány (minimális)	-10 °C
Hőmérséklet-tartomány (maximális)	60 °C
Összsúly	3,67 kg
Teljes szélesség	96 mm

VÁZ

A ház anyaga	Acéllemez, nagyon nehéz
Villa alakja	Széles, Megerősített
Forgócsapágó	Kétsoros golyó megerősített vagy rozsdamentes
Szín	Kék passzívált
Ellensúlyoz	55 mm
Körbeforgás	310 mm
Kupola átmérője	96 mm

KERÉK

Tread profile	konvex
Tread hardness	puha
Felépítmény anyaga	Alumínium
Futófelület anyaga	Öntött poliuretán
Csapágó	Precíziós golyóscsapágó
Tengely	Csavar anyával
Kerék színe	Közlekedési szürke A (RAL7042)
Szálvédők	Futófelület védelem nélkül
Átmérő	200 mm
Futófelület szélessége	50 mm
Test szélessége	50 mm
A futófelület keménysége (A)	80 Shore A

SZERELVÉNY

Szerelvény típusa	Téglalap alakú talplemez
Talplemez hossza	137 mm
Talplemez szélessége	105 mm
Lemezfurat hossza (minimális)	75 mm
Lemezfurat hossza (maximális)	80 mm
Lemezfurat szélessége (minimális)	75 mm
Lemezfurat szélessége (maximális)	105 mm
Tengely furat átmérője	11 mm

ZETA

4681ITP200P63 soft cv

EAN 4031582337648

Rendelési szám 00838061

Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

