

## ZETA

4688IFP160P63

EAN 4031582366075

Numéro de commande 00828640



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Image non contractuelle, peut différer du produit d'origine

## PERFORMANCE

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| Performance de roulage    | ● ● ● ● ○ |
| Bruit de mouvement        | ● ● ● ● ● |
| Usure                     | ● ● ● ○ ○ |
| Résistance à la corrosion | ● ● ● ○ ○ |

## ATTRIBUTS PRINCIPAUX

|                                 |                                   |
|---------------------------------|-----------------------------------|
| Nom du produit                  | Zeta                              |
| Type de boîtier                 | Roulette fixe                     |
| Norme                           | EN12532 - roulette de manutention |
| Capacité de charge à 4 km/h     | 350 kg                            |
| Capacité de charge à 6 km/h     | 280 kg                            |
| Capacité de charge statique     | 700 kg                            |
| Plage de température (minimale) | -20 °C                            |
| Plage de température (maximale) | 85 °C                             |
| Hauteur                         | 200 mm                            |
| Largeur totale                  | 117 mm                            |
| Poids                           | 2,262 kg                          |

## ROUE

|                          |                                               |
|--------------------------|-----------------------------------------------|
| Corps de roue            | Aluminium                                     |
| Bandage                  | Caoutchouc élastique, non marquant, vulcanisé |
| Roulement                | Roulement à billes de précision               |
| Axe                      | axe de roue boulonné                          |
| Couleur de la roue       | Gris / non marquant                           |
| Pare-fils                | Sans pare-fils                                |
| Diamètre                 | 160 mm                                        |
| Largeur du bandage       | 50 mm                                         |
| Largeur du corps de roue | 50 mm                                         |
| Dureté du bandage (A)    | 67 Shore A                                    |

## CHAPE

|                   |                            |
|-------------------|----------------------------|
| Matériau          | Tôle d'acier, forte charge |
| Forme de la chape | Galbée, renforcée          |
| Couleur           | Zingué bleu                |

## FIXATION

|                                            |                       |
|--------------------------------------------|-----------------------|
| Type de fixation                           | Platine rectangulaire |
| Longueur de la platine                     | 137 mm                |
| Largeur de la platine                      | 117 mm                |
| Longueur des trous de la platine (minimum) | 75 mm                 |
| Longueur des trous de la platine (maximum) | 80 mm                 |
| Largeur des trous de la platine (minimum)  | 75 mm                 |
| Largeur des trous de la platine (maximum)  | 105 mm                |
| Diamètre des trous de la platine           | 11 mm                 |

# ZETA

4688IFP160P63

EAN 4031582366075

Numéro de commande 00828640



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## PLANS TECHNIQUES

