

ALPHA STAINLESS

8478PIO100P62

EAN 4031582381726



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Изображението може да се различава от оригиналния продукт

ИЗПЪЛНЕНИЕ

Производителност на ролката ●●●○○

Шум от движение ●●●○○

Привличане ●●●○○

Устойчив на корозия ●●●○○

ОСНОВНИ АТРИБУТИ

Име на продукта	Alpha stainless
Тип	Фиксиран Колело
Стандартен	EN12532 - Транспортно оборудване
Товароносимост при 4 км/ч	75 kg
Неръждаемост	✓
Статичен Товароносимост	150 kg
Температурен диапазон (минимален)	-20 °C
Температурен диапазон (максимален)	60 °C
Обща височина	128 mm
Общо тегло	0,588 kg

КОЛЕЛО

Материал на тялото	Полипропилен
Материал на реазбата	Плътна гума без маркировка
Лагер	Плъзгащ лагер
Ос	Завинтен с гайка
Предпазители за резби	Без предпазно устройство за резба
Диаметър	100 mm
Ширина на Резба	35 mm
Твърдост на Резба (A)	80 бряг А

ВИЛКА

Материал	Неръждаемост стомана, тежка
Форма Вилица	Обхват

ПРИЛЯГАНЕ

Тип на фитинга	Правоъгълна плака
Дължина на плаката	103 mm
Ширина на плаката	85 mm
Дължина на отвора на плаката (минимална)	77 mm
Дължина на отвора на плаката (максимална)	80 mm
Ширина на отвора на плаката (максимална)	60 mm
Диаметър на отвора на плаката	9 mm

ALPHA STAINLESS

8478PIO100P62

EAN 4031582381726



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

ТЕХНИЧЕСКИ ЧЕРТЕЖИ

