

FOOTMASTER

FOOT MASTER SGD- 60-F-NYN

EAN 4031582419399



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Attēls var atšķirties no oriģinālā produkta

PAMATAATRIBŪTI

Produkta nosaukums	Footmaster
Korpusa tips	Grozāmais atbalsta ritenis
Statiskā kravnesība	250 kg
Temperatūras diapazons (minimālais)	-10 °C
Temperatūras diapazons (maksimālais)	90 °C
Kopējais augstums	82,5 mm
Kopējais svars	0,5 kg

RITENIS

Korpusa materiāls	Poliamīds, super smags
Protektora materiāls	Poliuretāns, injicēts
Gūltnis	Cuscinetto a rulli, smorzante
Izplešanās armatūra	Bez vītņu aizsarga
Diametrs	50 mm
Protektora platums	25 mm
Protektora cietība (D)	70 Krasts D

KRONŠTEINIS

Ofsets	36 mm
Pagrieziena rādiuss	63 mm
Grozāms savienojums	126 mm

UZSTĀDĪŠANA

Plāksnes garums	73 mm
Plāksnes platums	73 mm
Plāksnes atveres garums (maksimālais)	58 mm
Plāksnes atveres platums (maksimālais)	58 mm
Plāksnes atveres diametrs	7 mm

PAPILDU INFORMĀCIJA

Lūdzu, aprēķiniet lietojuma kopējo kravnesību kā vienas riteņu balsta kravnesības divkārtu vērtību, ja tiek izmantoti četri riteņu balsti.

FOOTMASTER

FOOT MASTER SGDN- 60-F-NYN

EAN 4031582419399



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TEHNISKIE RASĒJUMI

