

# FOOTMASTER

FOOT MASTER SGDN- 60-F-NYN

EAN 4031582419399



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Attēls var atšķirties no oriģinālā produkta

## PAMATAATRIBŪTI

Produkta nosaukums	Footmaster
Korpusa tips	Grozāmais atbalsta ritenis
Statiskā kravnesība	250 kg
Temperatūras diapazons (minimālais)	-10 °C
Temperatūras diapazons (maksimālais)	90 °C
Kopējais augstums	82,5 mm
Kopējais svars	0,5 kg

## RITENIS

Korpusa materiāls	Poliamīds, super smags
Protektora materiāls	Poliuretāns, injicēts
Gūltnis	Cuscinetto a rulli, smorzante
Izplešanās armatūra	Bez vītņu aizsarga
Diametrs	50 mm
Protektora platums	25 mm
Protektora cietība (D)	70 Krasts D

## KRONŠTEINIS

Ofsets	36 mm
Pagrieziena rādiuss	63 mm
Grozāms savienojums	126 mm

## UZSTĀDĪŠANA

Plāksnes garums	73 mm
Plāksnes platums	73 mm
Plāksnes atveres garums (maksimālais)	58 mm
Plāksnes atveres platums (maksimālais)	58 mm
Plāksnes atveres diametrs	7 mm

## PAPILDU INFORMĀCIJA

Lūdzu, aprēķiniet lietojuma kopējo kravnesību kā vienas riteņu balsta kravnesības divkāršu vērtību, ja tiek izmantoti četri riteņu balsti.

# FOOTMASTER

FOOT MASTER SGDN- 60-F-NYN

EAN 4031582419399



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## TEHNISKIE RASĒJUMI

