

STORA

2875ZHP125P30-13 LEFT

EAN 4031582357691

Número de encomenda 00030376



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



A imagem pode diferir do produto original

DESEMPENHO

Desempenho do rolamento ● ● ● ○ ○

Ruído de movimento ● ● ● ○ ○

Desgaste ● ● ● ● ○

Resistência à corrosão ● ● ● ○ ○

ATRIBUTOS PRINCIPAIS

Nome do produto	Stora
Tipo de alojamento	Rodízio giratório com travão da roda
Padrão	EN12530 - Rodízios para Dispositivos
Capacidade de carga a 3 km/h	100 kg
Elétrico condutivo	✓
Capacidade de carga estática	200 kg
Intervalo de temperatura (mínimo)	-20 °C
Intervalo de temperatura (Máximo)	60 °C
Altura total	153 mm
Largura geral	70 mm
Peso geral	0,844 kg

RODA

Material do centro da roda	Roda com flange
Material do piso da roda	Borracha termoplástica, anti-estática
Rolamento	Rolamento de esferas de precisão
Anti-fios	Com anti-fios
Diâmetro	125 mm
Largura do Piso	32 mm
Dureza do Piso (D)	40 Shore D

SUPORTE

Material	Folha de aço, média
Em Forma de Garfo	Função especial
Rolamento giratório	Duas filas de esferas
Offset	40 mm
Raio giratório	102,5 mm
Interferência giratória	205 mm
Diâmetro do dome	65 mm

ENCAIXE

Tipo de fixação	Furo da rosca
Diâmetro do furo	13 mm

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Concebido para o seguinte tamanho da paleta: Largura do piso: cerca de 2,75 mm, Largura da ranhura: cerca de 5,7 mm, Profundidade: > 10 mm.

STORA

2875ZHP125P30-13 LEFT

EAN 4031582357691

Número de encomenda 00030376



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

DESENHOS TÉCNICOS

