

AVIANA

5976UAE075P54 LIGHT 7001 BK+WASHER

EAN 4031582396638



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Image non contractuelle, peut différer du produit d'origine

PERFORMANCE

Performance de roulage	● ● ● ○ ○
Bruit de mouvement	● ● ● ○ ○
Usure	● ● ● ● ○
Résistance à la corrosion	● ● ● ● ●

ATTRIBUTS PRINCIPAUX

Nom du produit	Aviana
Type de boîtier	Roulette pivotante à blocage total centralisé
Norme	EN12530 - Roulettes d'appareils
Capacité de charge à 3 km/h	100 kg
Capacité de charge statique	200 kg
Plage de température (minimale)	-10 °C
Plage de température (maximale)	40 °C
Hauteur	102 mm
Largeur totale	69 mm
Poids	0,374 kg

ROUE

Corps de roue	Polyamide
Bandage	Polyuréthane, injecté
Roulement	Roulement à billes conique, inoxydable
Couleur de la roue	Gris ardoise (RAL7015)
Diamètre	75 mm
Largeur du bandage	25 mm
Largeur du corps de roue	25 mm
Dureté du bandage (A)	92 Shore A
Dureté du bandage (D)	42 Shore D

CHAPE

Matériau	Polyamide
Forme de la chape	Roulette jumelée
Pivot	Double rangée de billes,
Couleur	Gris argenté (RAL7001)
Déport	28 mm
Rayon d'encombrement	68,5 mm
Diamètre d'encombrement	137 mm
Diamètre du dôme	54 mm

FIXATION

Type de fixation	Platine rectangulaire avec éléments de fixation
Longueur de la platine	70 mm
Largeur de la platine	55 mm
Longueur des trous de la platine (minimum)	51 mm
Longueur des trous de la platine (maximum)	41 mm
Largeur des trous de la platine (minimum)	51 mm
Largeur des trous de la platine (maximum)	57 mm
Diamètre des trous de la platine	5,5 mm

Red Dot
Design
AwardGerman
Design
Award

AVIANA





5976UAE075P54 LIGHT 7001 BK+WASHER

EAN 4031582396638



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

PLANS TECHNIQUES



Red Dot
Design
Award



German
Design
Award