

## GALEA STAINLESS

5080YGM100R05-22X40

EAN 4031582355703



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.




Image non contractuelle, peut différer du produit d'origine

## PERFORMANCE

Performance de roulage ●●●○○

Bruit de mouvement ●●●○○

Usure ●●●○○

Résistance à la corrosion ●●●●●

## ATTRIBUTS PRINCIPAUX

|                                 |                                 |
|---------------------------------|---------------------------------|
| Nom du produit                  | Galea stainless                 |
| Type                            | Roulette pivotante              |
| Norme                           | EN12530 - Roulettes d'appareils |
| Capacité de charge à 3 km/h     | 100 kg                          |
| Conducteur d'électricité        | ✓                               |
| Inoxydable                      | ✓                               |
| Capacité de charge statique     | 200 kg                          |
| Plage de température (minimale) | -20 °C                          |
| Plage de température (maximale) | 60 °C                           |
| Hauteur                         | 139 mm                          |

## ROUE

|                       |                                                      |
|-----------------------|------------------------------------------------------|
| Corps de roue         | Polypropylène, conducteur d'électricité              |
| Bandage               | Caoutchouc thermoplastique, conducteur d'électricité |
| Roulement             | Moyeu lisse, inoxydable                              |
| Pare-fils             | Avec pare-fils                                       |
| Diamètre              | 100 mm                                               |
| Largeur du bandage    | 30 mm                                                |
| Dureté du bandage (A) | 87 Shore A                                           |

## CHAPE

|                         |                                                  |
|-------------------------|--------------------------------------------------|
| Matériau                | Polyamide                                        |
| Forme de la chape       | Capotée                                          |
| Pivot                   | Double rangée de billes, renforcée ou inoxydable |
| Déport                  | 40 mm                                            |
| Rayon d'encombrement    | 90 mm                                            |
| Diamètre d'encombrement | 180 mm                                           |

## FIXATION

|                          |             |
|--------------------------|-------------|
| Type de fixation         | Tige, ronde |
| Diamètre du trou central | 22 mm       |
| Longueur de la vis       | 40 mm       |

# GALEA STAINLESS

5080YGM100R05-22X40

EAN 4031582355703



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## PLANS TECHNIQUES

