

AGILA

2470DIK100R07-Ø21,5-24

EAN 4031582328226



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Imaginea poate fi diferită de produsul original

PERFORMANȚĂ

| | |
|-------------------------|-----------|
| Performanța rolei | ● ● ● ● ○ |
| Zgomot de mișcare | ● ● ● ● ○ |
| Atriție | ● ● ● ● ○ |
| Rezistență la coroziune | ● ● ● ● ○ |

ATRIBUTELE DE BAZĂ

| | |
|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Nume produs | Agila |
| Tip | Rola pivotantă |
| Standard | EN12530 - Roți pentru dispozitive |
| Capacitate de încărcare la 3 km/h | 80 kg |
| Conductiv electric | Nu |
| Inoxidabil | Nu |
| Capacitate de încărcare statică | 160 kg |
| Interval de temperatură (minim) | -10 °C |
| Interval de temperatură (maxim) | 40 °C |
| Înălțime totală | 135 mm |
| Lățime totală | 60 mm |
| Greutate totală | 0,96 kg |

FURCA

| | |
|---------------------------|----------------------|
| Materialul de construcție | Tablă de oțel, medie |
| FormăFurcă | Larg |
| Rulment pivotant | Două curse de mingi |
| Culoare | Pasivat în albastru |
| Offset | 38 mm |
| Raza de pivotare | 88 mm |
| Interferență pivotantă | 176 mm |
| Diametru cupolă | 60 mm |

ROATĂ

| | |
|--------------------------------|----------------------------|
| Material pentru corp | Tablă de oțel |
| Material al benzii de rulare | Cauciuc solid, fără marcaj |
| Lagăr | Rulment cu bile cu con |
| Protecție pentru filet | Cu protecție pentru filet |
| Diametru | 100 mm |
| Benză de rulare | 32 mm |
| Duritatea benzii de rulare (A) | 80 Pe malul A |

RACORD

| | |
|----------------------------|--|
| Tip ajustare | Extensor sintetic, rotund |
| Montaj expansiune (minim) | 22 mm |
| Montaj expansiune (maximă) | 24 mm |
| Indiciu | Vă rugăm să indicați diametrul interior al eprubetei necesare atunci când comandați. |

AGILA

2470DIK100R07-Ø21,5-24

EAN 4031582328226

Numărul de comandă 00064228

Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

