

ALPHA

3470BOG080P62

EAN 4031582345698



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



La imatge pot diferir del producte original.

ACTUACIÓ

| | |
|-----------------------------|-------------|
| Actuació Roll | ● ● ● ● ● ○ |
| El soroll del moviment | ● ● ● ○ ○ |
| Atràcia | ● ● ● ● ● ● |
| Resistència a a la corrosió | ● ● ● ● ● ● |

ATRIBUCIONS BÀSIQUES

| | |
|----------------------------|-----------------------|
| Nom del producte | Alpha |
| Tipus | Rueda giratoria Rueda |
| Tracidad de carga a 4 km/h | 100 kg |
| Conducció elèctrica | No |
| Inoxidable | No |
| Tracidad de carga estàtica | 200 kg |
| Temperatura (mínim) | -40 °C |
| Temperatura màxima (màxim) | 280 °C |
| Alçada total | 108 mm |
| Pes total | 0,68 kg |

SUPORT

| | |
|----------------------|---------------------|
| Material d'habitatge | Acer, pesada |
| Forquilla Forma | Ample |
| Scamiento giratorio | Dues curses de ball |
| Color | Passivat blau |
| Desplaçament | 40 mm |
| Scio de giro | 80 mm |
| Sterferencia de giro | 160 mm |

RODA

| | |
|-------------------------------------|---|
| Material corporal | El termocontes de Plàstic, resistent a la calor |
| Material de la banda de rodadura | Identitari amb el cos de Roda |
| El Bearing | Sec amb Bush |
| Eix | Estirada de nou |
| Diametralització | 80 mm |
| Banda de rodadura ample | 35 mm |
| La duresa del Banda de rodadura (D) | 85 Shore D |

FITACIÓ

| | |
|---------------------------------------|-------------------|
| Tipus de Fitting | Placa rectangular |
| Placa llarga | 105 mm |
| Placa ampla | 80 mm |
| Longitud del forat de placa (Mínimum) | 77 mm |
| Longitud del forat de placa (màxim) | 80 mm |
| Amplària del forat de placa (màxim) | 60 mm |
| Placa de diàmetre | 9 mm |

ALPHA

3470BOG080P62



EAN 4031582345698



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Product Drawings

3470U00080P62-neu



Platte 3470-080P62-105x80

