

# SCOUT

814WUFC200P60 180° SMART

EAN 4031582429947



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Attēls var atšķirties no oriģinālā produkta

## VEIKTSPĒJA

Rullļa veiktspēja ●●●○○

Kustības troksnis ●●●●●

Nodilums ●●●○○

Korozijas izturīgs ●●●○○

## PAMATAATRIBŪTI

Produkta nosaukums	Scout
Korpusa tips	Grozāmais atbalsta ritenis ar atsperu virziena fiksatoru un riteņa bremzi
Kravnesība pie 3 km/h	150 kg
Kravnesība pie 4 km/h	150 kg
Nerūsējošais	✓
Temperatūras diapazons (minimālais)	-20 °C
Temperatūras diapazons (maksimālais)	80 °C
Kopējais augstums	242 mm
Kopējais platums	72 mm
Kopējais svars	3,143 kg

## RITENIS

Korpusa materiāls	Poliamīds
	mīksts
Protektora materiāls	Elastīgas riepas, bez marķējuma, vulkanizētas
Gūltnis	Cuscinetto a sfera di precisione, Inossidabile
Izplešanās armatūra	Ar vītņu aizsargu
Diametrs	200 mm
Protektora platums	40 mm
Protektora cietība (A)	64 Krasts A

## KRONŠTEINIS

Materiāls	Nerūsējošais tērauds, smags
Dakšas forma	Stūrainis
Grozāmais gūltnis	Precīzijas lodīšu gūltnis
Ofsets	50 mm
Pagrieziena rādiuss	162 mm
Grozāms savienojums	324 mm

## UZSTĀDĪŠANA

Uzstādīšanas veids	Taisnstūra plāksne
Plāksnes garums	130 mm
Plāksnes platums	74 mm
Plāksnes atveres garums (maksimālais)	110 mm
Plāksnes atveres platums (maksimālais)	50 mm
Plāksnes atveres diametrs	10,5 mm

# SCOUT

814WUFC200P60 180° SMART

EAN 4031582429947



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## TEHNISKIE RASĒJUMI

