

# LEVINA

5371PJP150P30-13 7001/6032

EAN 4031582355055  
Bestelnummer 00036347



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Afbeelding kan verschillen van het oorspronkelijke product

## PRESTATIES

Rolprestaties	● ● ● ○ ○
Bewegingsgeluid	● ● ● ● ●
Verloop	● ● ● ○ ○
Corrosieweerstand	● ● ● ● ●

## KERNKENMERKEN

Productnaam	Levina
Type	Zwenkwiel met richtingsvastzetter
Standaard	EN12530 - Apparaten zwenkwielen
Draagvermogen bij 3 km/u	100 kg
Statisch Draagvermogen	200 kg
Temperatuurbereik (minimaal)	-10 °C
Temperatuurbereik (maximaal)	40 °C
Totale hoogte	190 mm
Totale breedte	59 mm
Totaal gewicht	0,683 kg

## WIEL

Wielkern materiaal	Polypropyleen
Materiaal loopvlak	Thermoplastisch rubber
Lager	Precisie kogellagers
Kleur Wiel	Zilvergrijs (RAL7001)
Afdekkapjes	Met afdekkapjes
Diameter	150 mm
Breedte Loopvlak	32 mm
Breedte wielkern	32 mm
Hardheid van het loopvlak (A)	87 Shore A

## VORK

Materiaal	Polyamide
Vork Vorm	Slank
Zwenklager	Dubbele kogeldraaikrans
Kleur	Zilvergrijs (RAL7001)
Offset	38 mm
Zwenk radius	120 mm
Uitzwenking	240 mm
Diameter koepel	59 mm

## BEVESTIGING

Type bevestiging	Boutgat
Diameter boutgat diameter	13 mm



Universele  
Design  
Award



Duitse  
OntwerpersClub

# LEVINA

5371PJP150P30-13 7001/6032

EAN 4031582355055  
Bestelnummer 00036347



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## TECHNISCHE TEKENINGEN

---



Universele  
Design  
Award



Duitse  
OntwerpersClub