제품 정보

ICS

5327PJP125S70

EAN 4031582367492

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



이미지는 원래 제품과 다를 수 있습니다.

성능

롤 성능	●●●○○
움직임 소음	●●●●○
내마모성	●●●○○
부식방지	●●●●○

핵심 속성

제품명	ICS
하우징 유형	토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터
표준	EN12530 - 장치 캐스터
3km/h에서의 적재 용량	100 kg
전기 전도성	아니요
스테인리스	아니요
정지 중 하중용량	200 kg
온도 범위(최소)	-10 °C
온도 범위(최대)	40 °C
총높이	162 mm
전체 체중	0.57 kg

하우징

주택 자재	폴리아미드
Fork 외형	슬림
스위블 베어링	스템 , 회전
오프셋	38 mm
회전 간섭	259 mm
나사산 직경	0 mm

휠

차체 재질	폴리프로필렌
트레드 재질	열가소성 고무
베어링	정밀 볼 베어링
스레드 가드	통합 스레드가드
직경	125 mm
트레드 폭	32 mm
트레드의 경도(A)	87 Shore A

피팅

피팅 유형	육각 넥스레드 스템 , 상단 육각형 볼트넥
스템 직경	10 mm
스템 길이	17 mm

IF 디자인 어워드

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


ICS


5327PJP125S70

EAN 4031582367492

TENTE
BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

제품 도면





IF 디자인 어워드

© Copyright 2026 TENTE International GmbH