

AGILA

2477DYK075R07-Ø31-35

EAN 4031582341119



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Зображення може відрізнятися від оригінального продукту

ЕФЕКТИВНІСТЬ

Продуктивність рулону ●●●○○○

Шум руху ●●●○○○

Атритація ●●●○○○

Стійкість до корозії ●●●○○○

ОСНОВНІ АТРИБУТИ

| | |
|------------------------------------|---|
| Назва продукту | Agila |
| Тип | Поворотний Колісна опора із Загальне гальмо |
| Стандартний | EN12530 — Катори пристроїв |
| Обвантажопідйомність 3 км/год | 55 kg |
| Електропровідність | Так |
| Нержавіюча сталь | Ні |
| Статичний Вантажопідйомність | 110 kg |
| Діапазон температур (мінімальний) | -10 °C |
| Діапазон температур (максимальний) | 40 °C |
| Загальна висота | 103 mm |

КРОНШТЕЙН

| | |
|---------------------|-------------------------|
| Матеріал корпусу | Сталевий лист, середній |
| Ви́ла Форма | Широка |
| Поворотний вузол | Дві м'ячі перегони |
| Колір | Пасивований блакитним |
| Офсет (Зсув) | 24 mm |
| Радіус повороту | 80 mm |
| Поворотне з'єднання | 160 mm |

КОЛЕСО

| | |
|-------------------------|--------------------------------|
| Матеріал тіла | Сталь аркуша |
| Матеріал протектору | Лита гума, чорний, електричний |
| Носіння | Конічний кульковий підшипник |
| Захист різьби | 3 різьбовим поручителем |
| Діаметр | 75 mm |
| Протектор | 25 mm |
| Твердість Протектор (A) | 80 Прибережна A |

ВСТАНОВЛЕННЯ

| | |
|-------------------------------------|--|
| Тип налаштування | Синтетичний експандер, круглий |
| Розширювальний фітинг (мінімум) | 31 mm |
| Розширювальний фітинг (максимальне) | 35 mm |
| Підказка | Під час замовлення вкажіть необхідний внутрішній діаметр трубки. |

AGILA

2477DYK075R07-Ø31-35

EAN 4031582341119



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Product Drawings

