



图片可能与原产品不同

表现

滚动性能	● ● ● ○ ○
运动噪音	● ● ● ○ ○
损耗	● ● ● ● ●
耐腐蚀性	● ● ● ● ○

核心属性

产品名称	Lumina
外壳类型	万向脚轮
标准	EN12528 - 家具脚轮
3 km/h的载重	30 kg
静态载重	60 kg
温度范围 (最低)	-10 ° C
温度范围 (最大)	40 ° C
总高	49 mm
总宽度	37 mm

轮子

轮体材料	聚丙烯
胎面材料	与轮子体相同
轴承	带轴套管的滑动轴承
轴	铆钉
侧盖	无螺纹护罩
直径	42 mm
胎面宽度	6 mm
胎面硬度 (D)	65 肖氏 D

支架

材料	聚酰胺
支架形状	双轮子支架关闭，带圆顶
旋转轴承	阀杆旋转
旋转半径	39 mm
转向干涉	78 mm

固定件

固定件类型	B10 接头盲孔
螺栓孔直径	8 mm

产品信息

LUMINA

5520POI042L51-8

EAN 4031582338645



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

技术图纸

