

AGILA

2478DIK050P41-55

EAN 4031582030037



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Afbeelding kan afwijken van het oorspronkelijke product

PRESTATIES

Rolprestaties	● ● ● ● ○
Bewegingsgeluid	● ● ● ● ○
Slijtage	● ● ● ● ○
Corrosiebestendigheid	● ● ● ● ○

KERNKENMERKEN

Productnaam	Agila
Type	Vast Wielen
Standaard	EN12530 - Hulpmiddelen zwenkwielen
Draagvermogen bij 3 km/h	40 kg
Elektrisch geleidend	Nee
Roestvrij	Nee
Statisch draagvermogen	80 kg
Temperatuurbereik (minimaal)	-20 °C
Temperatuurbereik (maximaal)	85 °C
Totale hoogte	69 mm
Totale breedte	35 mm
Totaal gewicht	0,16 kg

BEHUIZING

Materiaal van de behuizing	Staalplaat, medium
Vork Vorm	Breed
Kleur	Blauw gepassiveerd
Diameter koepel	27 mm

WIEL

Materiaal wielkern	Plaatstaal
Materiaal loopvlak	Massief rubber, niet-markerend
Lagering	Conisch kogellager
Wielkleur	Blauw gepassiveerd
Afdekkapjes	Met draadbeschermer
Diameter	50 mm
Breedte Loopvlak	19 mm
Breedte wielkern	19 mm
Hardheid van het Loopvlak (A)	80 Shore A

FITTING

Type bevestiging	Vierkante plaat
Lengte plaat	55 mm
Breedte plaat	55 mm
Lengte plaatgat (minimaal)	38,5 mm
Lengte plaatgat (maximaal)	44 mm
Breedte plaatgat (minimaal)	38,5 mm
Breedte plaatgat (maximaal)	44 mm
Diameter plaatgat	6,3 mm

