

# AGILA

2478DIK050P41-55

EAN 4031582030037



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Afbeelding kan afwijken van het oorspronkelijke product

## PRESTATIES

|                       |           |
|-----------------------|-----------|
| Rolprestaties         | ● ● ● ● ○ |
| Bewegingsgeluid       | ● ● ● ● ○ |
| Slijtage              | ● ● ● ● ○ |
| Corrosiebestendigheid | ● ● ● ● ○ |

## KERNKENMERKEN

|                              |                                    |
|------------------------------|------------------------------------|
| Productnaam                  | Agila                              |
| Type                         | Bokwiel                            |
| Standaard                    | EN12530 - Hulpmiddelen zwenkwielen |
| Draagvermogen bij 3 km/h     | 40 kg                              |
| Elektrisch geleidend         | Nee                                |
| Roestvrij                    | Nee                                |
| Statisch draagvermogen       | 80 kg                              |
| Temperatuurbereik (minimaal) | -20 °C                             |
| Temperatuurbereik (maximaal) | 85 °C                              |
| Totale hoogte                | 69 mm                              |
| Totale breedte               | 35 mm                              |
| Totaal gewicht               | 0,16 kg                            |

## BEHUIZING

|                            |                    |
|----------------------------|--------------------|
| Materiaal van de behuizing | Staalplaat, medium |
| Vork Vorm                  | Breed              |
| Kleur                      | Blauw gepassiveerd |
| Diameter koepel            | 27 mm              |

## WIEL

|                               |                                |
|-------------------------------|--------------------------------|
| Materiaal wielkern            | Plaatstaal                     |
| Materiaal loopvlak            | Massief rubber, niet-markerend |
| Lagering                      | Conisch kogellager             |
| Wielkleur                     | Blauw gepassiveerd             |
| Afdekkapjes                   | Met draadbeschermer            |
| Diameter                      | 50 mm                          |
| Breedte Loopvlak              | 19 mm                          |
| Breedte wielkern              | 19 mm                          |
| Hardheid van het Loopvlak (A) | 80 Shore A                     |

## FITTING

|                             |                 |
|-----------------------------|-----------------|
| Type bevestiging            | Vierkante plaat |
| Lengte plaat                | 55 mm           |
| Breedte plaat               | 55 mm           |
| Lengte plaatgat (minimaal)  | 38,5 mm         |
| Lengte plaatgat (maximaal)  | 44 mm           |
| Breedte plaatgat (minimaal) | 38,5 mm         |
| Breedte plaatgat (maximaal) | 44 mm           |
| Diameter plaatgat           | 6,3 mm          |

# AGILA

2478DIK050P41-55

EAN 4031582030037

Bestelnummer 00003897  
Producttekeningen



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

