

# ALPHA STAINLESS

8470IDC100P30-13 TDK

EAN 4031582382174



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Image non contractuelle, peut différer du produit d'origine

## CHAPE

Matériau	Acier Inoxydable, forte charge
Forme de la chape	Galbée
Pivot	Double rangée de billes,
Déport	41 mm
Rayon d'encombrement	91 mm
Diamètre d'encombrement	182 mm

## FIXATION

Type de fixation	Trou central
Diamètre du trou central	13 mm

## ATTRIBUTS PRINCIPAUX

Nom du produit	Alpha stainless
Type	Roulette pivotante
Capacité de charge à 3 km/h	80 kg
Capacité de charge à 4 km/h	80 kg
Capacité de charge à 6 km/h	80 kg
Inoxydable	✓
Capacité de charge statique	160 kg
Hauteur	128 mm
Poids	0 kg

## ROUE

Corps de roue	Aluminium
Bandage	Amortissement, résistance à la température
Roulement	Roulement à billes de précision, inoxydable
Axe	axe de roue boulonné
Pare-fils	Sans pare-fils
Diamètre	100 mm
Largeur du bandage	35 mm