

GLIDE

A229Y0I050B10-11X20/10 9011/1016

EAN 4031582319613

Номер заказа 00075112



Изображение может отличаться от оригинального продукта

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

Производительность рулона ●●●○○

Шум движения ●●●○○

Исчезновение ●●●○○

Устойчивость к коррозии ●●●○○

ОСНОВНЫЕ АТРИБУТЫ

Название продукта	Glide
Тип корпуса	Индивидуальное решение
Электропроводящий	✓
Диапазон температур (минимальный)	-20 °C
Диапазон температур (максимальный)	60 °C
Общая высота	33 mm
Общая ширина	50 mm
Общий вес	0,065 kg

КОЛЕСО

Материал корпуса	Полипропилен, электропроводный
Материал протектора	Идентично корпусу Колесо
Подшипник	Подшипник скольжения с Проставка трубой
Защита от проводов	Без защиты резьбы
Диаметр	50 mm
Твердость Протектор (D)	65 Береговая дорога D



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

КРОНШТЕЙН

Материал	Полипропилен
Форма Вилы	Прямой
Повертный узел	Стержень, поворотный
Цвет	Черный графит (RAL9011)
Диаметр купола	38 mm
Диаметр воротника	50 mm

ФИТИНГ

Тип фитинга	Стержень с кольцом для захвата, с воротником
Диаметр Стержень	11 mm
Длина Стержень	20 mm

GLIDE

A229Y0I050B10-11X20/10 9011/1016

EAN 4031582319613
Номер заказа 00075112



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ЧЕРТЕЖИ

