



Зображення може відрізнятися від оригінального продукту

#### ЕФЕКТИВНІСТЬ

|                       |           |
|-----------------------|-----------|
| Продуктивність рулону | ● ● ● ● ○ |
| Шум руху              | ● ● ● ○ ○ |
| Атриція               | ● ● ● ● ○ |
| Стійкість до корозії  | ● ● ● ○ ○ |

#### ОСНОВНІ АТРИБУТИ

|                                    |                                       |
|------------------------------------|---------------------------------------|
| Назва продукту                     | Novatech                              |
| Тип                                | Колесо                                |
| Стандартний                        | EN12532 - Транспортувальне обладнання |
| ОбВантажопідйомність 4 км/год      | 350 kg                                |
| ОбВантажопідйомність 6 км/год      | 280 kg                                |
| Електропровідність                 | Ні                                    |
| Нержавіюча сталь                   | Ні                                    |
| Статичний Вантажопідйомність       | 700 kg                                |
| Діапазон температур (мінімальний)  | -10 °C                                |
| Діапазон температур (максимальний) | 60 °C                                 |
| Загальна вага                      | 0,65 kg                               |

#### КОЛЕСО

|                         |                                 |
|-------------------------|---------------------------------|
| Матеріал тіла           | Сталь, залізо                   |
| Матеріал протектору     | Поліуретан, Відлитий            |
| Носіння                 | Прецизійний кульковий підшипник |
| Колір Колесо            | медово-жовтий (RAL1005)         |
| Захист різьби           | 3 різьбовим поручителем         |
| Діаметр                 | 75 mm                           |
| Протектор               | 40 mm                           |
| Діаметр отвору Вісь     | 20 mm                           |
| Довжина хаба            | 40 mm                           |
| Ширина тіла             | 40 mm                           |
| Твердість Протектор (A) | 92 Прибережна A                 |
| Твердість Протектор (D) | 42 Прибережна D                 |
| Тип підшипника          | 6204ZV                          |

