

PURETECH

PVR080X35-Ø12 HL44,4

EAN 4031582442397



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



La imatge pot diferir del producte original.

ACTUACIÓ

Actuació Roll ● ● ● ○ ○

El soroll del moviment ● ● ● ○ ○

Atràcia ● ● ○ ○ ○

Resistència a a la corrosió ● ● ● ○ ○

ATRIBUCIONS BÀSIQUES

Nom del producte Puretech

Tipus Aro

Tracidad de carga a 4 km/h 70 kg

Tracidad de carga estàtica 140 kg

Temperatura (mínim) -20 °C

Temperatura màxima (màxim) 60 °C

Pes total 0,164 kg

RODA

Material corporal	Polipropilè
Material de la banda de rodadura	Goma massissa negres, negres
El Bearing	Roamiento de rodillos
Protectors de fil	Sense vigilància
Diametralització	80 mm
Banda de rodadura ample	35 mm
El forat Eix Diàmetre del forat	12 mm
Longitud del cub	44,4 mm
La duresa del Banda de rodadura (A)	85 Shore A

PURETECH

PVR080X35-Ø12 HL44,4

EAN 4031582442397



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

DIBUIXOS TÈCNICS

