

# AGILA

2470PIO075R07-Ø27-30

EAN 4031582371307



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Image non contractuelle, peut différer du produit d'origine

## PERFORMANCE

Performance de roulage ●●●○○

Bruit de mouvement ●●●○○

Usure ●●●○○

Résistance à la corrosion ●●●○○

## ATTRIBUTS PRINCIPAUX

Nom du produit	Agila
Type	Roulette pivotante
Norme	EN12530 - Roulettes d'appareils
Capacité de charge à 3 km/h	60 kg
Capacité de charge statique	120 kg
Plage de température (minimale)	-10 °C
Plage de température (maximale)	40 °C
Hauteur	103 mm

## ROUE

Corps de roue	Polypropylène
Bandage	Caoutchouc semi-élastique, non marquant
Roulement	Moyeu lisse
Pare-fils	Sans pare-fils
Diamètre	75 mm
Largeur du bandage	25 mm
Dureté du bandage (A)	87 Shore A

## CHAPE

Matériau	Tôle d'acier, moyenne
Forme de la chape	Galbée
Pivot	Double rangée de billes,
Déport	24 mm
Rayon d'encombrement	61,5 mm
Diamètre d'encombrement	123 mm

## FIXATION

Type de fixation	Fixation expansible synthétique, ronde
Fixation expansible (minimum)	27 mm
Fixation expansible (maximum)	30 mm
Note	Veillez préciser les dimensions intérieures du tube lors de la commande.

# AGILA

2470PIO075R07-Ø27-30

EAN 4031582371307



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## PLANS TECHNIQUES

