

NOVATECH

ETP075x50-Ø25 HL50

EAN 4031582340136



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



A kép eltérhet az eredeti terméktől

TELJESÍTMÉNY

Gördülési ellenállás teljesítménye ● ● ● ● ○

Mozgás zajkibocsátása ● ● ● ○ ○

Kopás ● ● ● ● ○

Korrozióálló képesség ● ● ● ○ ○

ALAPVETŐ TULAJDONSÁGOK

Termék neve Novatech

Ház típusa Kerék

Teherbírás 3 km/h-nál 550 kg

Elektromosan vezető Nem

Rozsdamentes Nem

Statikus teherbírás 1100 kg

Hőmérséklet-tartomány
(minimális) -20 °CHőmérséklet-tartomány
(maximális) 60 °C

KERÉK

Felépítmény anyaga	Acél, vas
Futófelület anyaga	Öntött poliuretán
Csapágó	Precíziós golyóscsapágó
Szálvédők	Futófelület védelemmel
Átmérő	75 mm
Futófelület szélessége	50 mm
Tengely furat átmérője	25 mm
Kerékagy hossza	50 mm
A futófelület keménysége (A)	92 Shore A
Csapágó típusa	6005

