

KAPPA LOAD

9650ITP150P63 CL67

EAN 4031582314304

Pasūtījuma numurs 00829810



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Attēls var atšķirties no oriģinālā produkta

VEIKTSPĒJA

Rullļa veiktspēja	● ● ● ● ○
Kustības troksnis	● ● ● ○ ○
Nodilums	● ● ● ● ○
Korozijas izturīgs	● ● ● ● ○

PAMATAATRIBŪTI

Produkta nosaukums	Kappa load
Korpusa tips	Grozāmais atbalsta ritenis
Standarta	EN12532 - Transporta aprīkojums
Krāvnese pie 4 km/h	650 kg
Krāvnese pie 6 km/h	520 kg
Statiskā krāvnese	1300 kg
Temperatūras diapazons (minimālais)	-10 °C
Temperatūras diapazons (maksimālais)	60 °C
Kopējais augstums	200 mm
Kopējais platums	110 mm
Kopējais svars	4,28 kg

RITENIS

Korpusa materiāls	Alumīnijs
Protectora materiāls	Poliuretāns, liets
Gūltnis	Cuscinetti a sfera di precisione
Ass	Pieskrūvēts ar uzgriezni
Ritenis krāsa	Medus dzeltens (RAL1005)
Izplešanās armatūra	Bez vītņu aizsarga
Diametrs	150 mm
Protectora platums	50 mm
Korpusa platums	50 mm
Protectora cietība (A)	92 Krasts A
Protectora cietība (D)	42 Krasts D

KRONŠTEINIS

Materiāls	Čuguns vai dzelzs kalums, smags
Dakšas forma	Plašs, pastiprināts
Grozāmais gultnis	Dziļu rievu lodveida vilces rullīšu gultnis (adatu)
Krāsa	Pasivēts ar zilu
Ofsets	58 mm
Pagrieziena rādiuss	137,5 mm
Grozāms savienojums	275 mm
	✓
Kupola diametrs	111 mm

UZSTĀDĪŠANA

Uzstādīšanas veids	Taisnstūra plāksne
Plāksnes garums	135 mm
Plāksnes platums	110 mm
Plāksnes atveres garums (minimālais)	75 mm
Plāksnes atveres garums (maksimālais)	80 mm
Plāksnes atveres platums (minimālais)	75 mm
Plāksnes atveres platums (maksimālais)	105 mm
Plāksnes atveres diametrs	11 mm

INFORMĀCIJA PAR PRODUKTU

KAPPA LOAD

9650ITP150P63 CL67

EAN 4031582314304

Pasūtījuma numurs 00829810



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

KAPPA LOAD

9650ITP150P63 CL67

EAN 4031582314304

Pasūtījuma numurs 00829810



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TEHNISKIE RASĒJUMI

