

# KAPPA LOAD

9650FTP125P63 CL67

EAN 4031582348712

Numărul de comandă 00838859



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Imaginea poate fi diferită de produsul original

## PERFORMANȚĂ

Performanța rolei ●●●●○

Zgomot de mișcare ●●●●○

Atriție ●●●●○

Rezistența la coroziune ●●●●○

## ATRIBUTELE DE BAZĂ

Nume produs Kappa load

Tip Rola pivotantă

Standard EN12533 - Role rezistente

Capacitate de încărcare la 4 km/h 660 kg

Capacitate de încărcare la 6 km/h 550 kg

Capacitate de încărcare statică 1100 kg

Interval de temperatură (minim) -10 °C

Interval de temperatură (maxim) 60 °C

Înălțime totală 170 mm

Lățime totală 110 mm

Greutate totală 5,413 kg

## ROATĂ

|   |                             |
|---|-----------------------------|
| Material pentru corp                    | Fontă                       |
| Material al benzii de rulare            | Poliuretan, Turnată         |
| Lagăr                                   | Rulment cu bile de precizie |
| Axă                                     | Înșurubat cu piuliță        |
| Roată                                   | Galben miere (RAL1005)      |
| Protecție pentru filet                  | Cu protecție pentru filet   |
| Diametru                                | 125 mm                      |
| Benză de rulare                         | 50 mm                       |
| Lățimea corpului                        | 50 mm                       |
| Duritatea benzii de Benză de rulare (A) | 92 Pe malul A               |
| Duritatea benzii de Benză de rulare (D) | 42 malul D                  |

## FURCA

|                        |   |
|------------------------|---|
| Material               | Fontă sau fier forjat, greu                                 |
| FormăFurcă             | Larg, Rezistent   |
| Rulment pivotant       | Rulment cu role de tracțiune cu bilă pentru canelare adâncă |
| Culoare                | Pasivat în albastru   |
| Offset                 | 48 mm   |
| Raza de pivotare       | 112,5 mm  |
| Interferență pivotantă | 225 mm  |
|                        | ✓   |
| Diametru cupolă        | 111 mm  |

## RACORD

|                                     |                       |
|-------------------------------------|-----------------------|
| Tip ajustare                        | Placă dreptunghiulară |
| Lungime placă                       | 135 mm                |
| Lățimea plăcii                      | 110 mm                |
| Lungime orificiu placă (minim)      | 75 mm                 |
| Lungime orificiu placă (maximă)     | 80 mm                 |
| Lățimea orificiului plăcii (minim)  | 75 mm                 |
| Lățimea orificiului plăcii (maximă) | 105 mm                |
| Diametru orificiu placă             | 11 mm                 |

# KAPPA LOAD

9650FTP125P63 CL67

EAN 4031582348712

Numărul de comandă 00838859



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## DESENE TEHNICE

